



WH25645705C



kallysto.line ENC compl.: 3x type 23/1x séparée avec bornes enfichables/ Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Noir  
Code RAL 9005  
Finition Mat  
Matière Duroplast  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 92 mm  
Largeur 92 mm  
Profondeur 43 mm  
Nombre d'unités 3  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm  
Profondeur de montage 7 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 23  
Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Horizontal  
Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction  
Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Non  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK02  
Indice de protection IP IP20

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Identification**

Avec inscription	Oui
------------------	-----

**Textes**

Inscription	Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. I

**Convient pour**

kallysto encastré

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui