



WH50820309B



### kallysto UP: 2x USB-A Smart IC 12W + 1x T13 + Befestigungsplatte + Front Braun

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Elektrischer Strom

Ausgangstrom	2400 mA
Nennstrom	13 A

##### Spannung

Ausgangsspannung	5 - 5 V
------------------	---------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Braun
RAL Nummer	8014
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	52 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm
Einbautiefe	7 mm

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	USB

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzeleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP21

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

##### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A

# Produktdatenblatt

## WH50820309B

---

<b>Texte</b>	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
<b>Geeignet für</b>	
kallysto Unterputz	
<b>Nachhaltigkeit</b>	
RoHS-konform	Ja