



WH50820309B



**kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + T13 + plaque de fixation + face Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant de sortie	2400 mA
Courant assigné nominal	13 A

**Tension**

Tension de sortie	5 - 5 V
-------------------	---------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Marron
Code RAL	8014
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	52 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm
Profondeur de montage	7 mm

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Connectivité**

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

---

**Convient pour**

kallysto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----