



LF6009007030

## LF, bodemprofiel + deksel 60x90 mm, grijs

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 60 mm                       |
| Breedte         | 90 mm                       |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Binnendoorsnede | 4360 - 4360 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 18 |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Materiaal

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal              | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld             |
| RAL-kleur              | 7030                    |
| Kleur                  | Grijs                   |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

#### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Connectiviteit

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|---------------------|--------------------------------|

#### Uitrusting

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 2 |
| Aantal scheidingswanden | 1     |
| Met kabelhouders        | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

