



WH37120305D

FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S6 37.5x62.5mm Schwarz

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Einbaubar
Klemmbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 62.70 x 37.50 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 33 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

Schaltart/Variante Zwischenschalter

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja