




ATA163008014

Moulure ATA 16x30 Marron L=2,10m

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	16 mm
Largeur	32 mm
Longueur	2100 mm
Section intérieure / utile	420 - 420 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	3
---	---

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui