



ZAN434CA

**Hausanschlusskasten, KH00, Baureihe K4, 1x3NH00, Regendach, Schließvorrichtung**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	415 mm
Breite	255 mm
Tiefe	144 mm

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlosser	1

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Ja
----------------------------	----

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

**Ausstattung**

Mit Montageplatte	Nein
Mit Sammelschiene	Nein
Mit Standfuß	Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schließungstyp	4-Kant 6 mm
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja