



178419

BLC Wächter Komfort 1.1m WG UP IP44 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	1,10 - 1,10 m
Aufbauhöhe	23,50 mm

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungsdurchmesser am Boden	0 - 0 m
Erfassungswinkel	180 - 180
Erfassungswinkel einstellbar	180 - 180 °

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Glänzend
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Thermoplast

Reichweite

Max. Reichweite frontal	10 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Beleuchtung

Ansprechelligkeit einstellbar	0 - 80 lx
-------------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
--------------------	-------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

Texte

Funktion	Mit adaptiver Empfindlichkeitsanpassung Mit Abdimmfunktion (Soft-Aus) bei Verwendung von BLC Dimmeinsätzen Blendsicher z. B. gegen Taschenlampe
----------	--

Konnektivität

Vernetzbar	Ja
------------	----