



R26619010

**Inneneck schnittkasierend Stahlblech LFS 60x100mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Zubehör**

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

**Einstellungen**

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

**Abmessungen**

Höhe	60 mm
Breite	100 mm

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Abbildungen | Zeichnungen**

