



WH11150300A

**basico: S3 et poussoir lumineux F-O avec face pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	50 x 58 mm
------------	------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--------------------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----