



GD118SF



Kapsling förmonterad 1 x 18 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Kapacitet

Antal moduler 18

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Dimensioner

Djup 103 mm

Höjd 250 mm

Bredd 355 mm

Antal breddenheter 18

Skydd, dörr

Låsbar Nej

Dörr/lock transparent Nej

Material

RAL-kod 9010

Färg Vit

Material Plast

Utrustning

Antal ljusgrupper 3

Antal rader 1

Antal skenor 1

Med ringledningstransformator Nej

Med vägguttag Nej

Säkerhet

Slagtålighet IK IK05

Kapslingsklass (IP) IP30

Kompatibilitet

Spisgrupp lämplig som starkströmgrupp Nej

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja