



20452035

**Digitální termostat s nastavením času a centrálním dílem, 1930/R.cl., černá I.**

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Jmenovitý proud | 8 A |
| Spínací proud   | 8 A |

##### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 230 - 230 V |
| Jmenovité napětí | 230 V       |

##### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Nastavení

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Požadovaná komfortní teplota | 10 - 30 °C |
|------------------------------|------------|

##### Materiál

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Černá      |
| Kód RAL          | 9005       |
| Povrchová úprava | Lesklý     |
| Povrch           | Neošetřený |

##### Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Výška   | 71 mm |
| Šířka   | 71 mm |
| Hloubka | 50 mm |

##### Obrazovka

|             |     |
|-------------|-----|
| S displejem | Ano |
|-------------|-----|

##### Vybavení

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Rozdíl spínací teploty | 0,20 K             |
| Typ termostatu         | Pokojový termostat |
| Typ senzoru            | Čidlo s rezistorem |

##### Bezpečnost

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stupeň krytí IP | IP20 |
|-----------------|------|

##### Připojení

|              |    |
|--------------|----|
| Typ kontaktu | 1S |
|--------------|----|

##### Podmínky použití

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti | I (1%) |
|-----------------------------|--------|

##### Texty

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Způsob montáže      | Bez rozpěrných příchytok                          |
| Typ připojení       | Se šroubovými svorkami                            |
| Tepelná recirkulace | Se softwarovou tepelnou zpětnou vazbou            |
| Potisk              | S potiskem                                        |
| Funkce              | Se zámkem na klíč<br>S funkcí ochrany proti mrazu |