



WH50820304B



kallysto encastré: 2x USB-A Smart IC 12W + T13 + pl. de fixation + face Anthrac.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de sortie	2400 mA
Courant assigné nominal	13 A

Tension

Tension de sortie	5 - 5 V
-------------------	---------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	52 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	45 mm
Profondeur de montage	7 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	USB

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Textes

Inscription	Sans inscription
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Textes

Connecteurs / Douilles	Avec 2 prises USB type A
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----