




85648124



B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΡΥΘΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 4 ENT. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Q.1/Q.3

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 4

Κύκλος λειτουργίας πομπού 1 %

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη 2

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κείμενο

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Λειτουργία οι λειτουργίες για τις περιοχές χειρισμού των μπουτόν αφής πάνω/κάτω ή αριστερά δεξιά μπορούν να προγραμματιστούν ελεύθερα για τον χειρισμό του συνδεδεμένου φορτίου, ή σαν πομπός για τον απομακρυσμένο χειρισμό π.χ. ηλεκτρικών ρολών
Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι