



20452045

R.1/R.3 - termóst.ambiente program, preto

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	8 A
Poder de corte	8 A

**Tensão**

Tensão nominal	230 - 230 V
Tensão nominal	230 V

**Frequência**

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

**Modo de configuração**

Temperatura pré-regulada conforto	10 - 30 °C
-----------------------------------	------------

**Materiais**

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	51,40 mm

**Ecrã**

Com display	Sim
-------------	-----

**Equipamento**

Diferença de temperatura de comutação	0,20 K
Tipo de termóstato	Termostato interior
Tipo de sonda	Sensor com resistência

**Ligações**

Tipo de contactos	1NA
-------------------	-----

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

**Condições de utilização**

Classe de eficiência energética	I (1%)
---------------------------------	--------

**Textos**

Modo de instalação	Sem garras de expansão
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Recirculação térmica	Com retorno térmico através de software
Impressão	Com gravação
Função	Com fechadura Com função de proteção contra gelo