



20452045

## Rumstermostat 230V NO R.x Sv OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                  |     |
|------------------|-----|
| Märkström        | 8 A |
| Omkopplingsström | 8 A |

#### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 230 - 230 V |
| Märkspänning | 230 V       |

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Inställningar

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Börvärde komforttemperatur | 10 - 30 °C |
|----------------------------|------------|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Svart      |
| RAL-kod      | 9005       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Behandling   | Obehandlad |

#### Dimensioner

|       |          |
|-------|----------|
| Höjd  | 71 mm    |
| Bredd | 71 mm    |
| Djup  | 51,40 mm |

#### Skärm

|             |    |
|-------------|----|
| Med display | Ja |
|-------------|----|

#### Utrustning

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Omkoppling av temperaturskillnad | 0,20 K              |
| Typ av termostat                 | Rumstermostat       |
| Typ av sensor                    | Sensor med motstånd |

#### Anslutning

|                |     |
|----------------|-----|
| Anslutningstyp | 1NO |
|----------------|-----|

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Energieffektivitetsklass | I (1%) |
|--------------------------|--------|

#### Text

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Utförande        | Utan klor                   |
| Anslutningstyp   | Med skruvanslutningar       |
| värmecirkulation | Med returvärme via mjukvara |
| Präglad          | Med tryck/prägling          |
| Funktion         | Med nyckellås               |
|                  | Med frostkyddsfunktion      |