



WH50820303A



**kallysto: 2x USB-A Smart IC 12W et prise T13 + face pour combinaison Gris Clair**

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

#### Courant électrique

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Courant de sortie       | 2400 mA |
| Courant assigné nominal | 13 A    |

#### Tension

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tension de sortie | 5 - 5 V |
|-------------------|---------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

#### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Gris clair |
| Code RAL              | 7035       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

#### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 60 mm |
| Largeur                              | 60 mm |
| Profondeur                           | 52 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 45 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Connectivité

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Type de connection / prise   | Borne à vis      |
| Type de montage              | Fixation par vis |
| Type de connecteur/prise USB | USB              |

#### Équipement

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP21 |

#### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

#### Textes

|             |                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Inscription | Sans inscription                                                            |
| Fusible     | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique) |

# Fiche technique du produit

## WH50820303A

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Textes</b>                |                                                                                 |
| Connecteurs / Douilles       | Avec 2 prises USB type A                                                        |
| Protection                   | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels                       |
| Type de raccordement         | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |
| <b>Convient pour</b>         |                                                                                 |
| kallysto encastré            |                                                                                 |
| <b>Durabilité</b>            |                                                                                 |
| Conforme à la directive RoHS | Oui                                                                             |