



ZAL131P

Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, mit Montageplatte, 1355x780x315mm (HxBxT)

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1355 mm
Breite	780 mm
Tiefe	315 mm
Materialdicke Seitenwand	3,5 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

Installation, Montage

Montage auf	Eingrabschelle
Geeignet für Außenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Anzahl Reihen	8
---------------	---

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

