



GP313P

ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD313D

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

|        |        |
|--------|--------|
| Ύψος   | 500 mm |
| Πλάτος | 250 mm |

Κάλυμμα, πόρτα

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Με διάφανη πόρτα        | Όχι              |
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1                |
| Τύπος πόρτας ερμαρίου   | Τερματικό πόρτας |
| Αριθμός κλειδαριών      | 1                |

Υλικά

|             |             |
|-------------|-------------|
| Κωδικός RAL | 9010        |
| Χρώμα       | Λευκό       |
| Υλικό       | Πλαστικό    |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |

Αρχιτεκτονική

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Θέση πόρτας ερμαρίου | Αριστερά<br>Δεξιά |
|----------------------|-------------------|

Ασφάλεια

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40                           |
| Τύπος κλειδώματος         | Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά |

Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |