



GP313P

ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ GD313D

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	500 mm
Πλάτος	250 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Τερματικό πόρτας
Αριθμός κλειδαριών	1

Υλικά

Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό
Υλικό	Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Αρχιτεκτονική

Θέση πόρτας ερμαρίου	Αριστερά Δεξιά
----------------------	-------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι