



WL1060

Розетка з 3/к з захистом контактів Lumina, біла, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номинальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Білий
Код RAL	9016
Обробка поверхні	Глянцевий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	44 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
Тип монтажу	Гачкове кріплення Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Так
З сигнальною лампою	Hi

Аксессуары

Має поле для маркування	Hi
Попередньо оснащено	Розетка

Емність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

Ідентифікація

З відбитком	Hi
-------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів
Тип з'єднання	З гвинтовою клемою

Сумісний із

lumina

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так