



WH50820307B



kallysto UP: 2x USB-A Smart IC 12W + 1x T13 + Befestigungsplatte + Front Beige

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom	2400 mA
Nennstrom	13 A

Spannung

Ausgangsspannung	5 - 5 V
------------------	---------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	52 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	45 mm
Einbautiefe	7 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	USB

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja