



WH50820307A



kallysto: 2x USB-A Smart IC 12W + 1x T13 + Front für Kombination Beige

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 2400 mA

Nennstrom 13 A

Spannung

Ausgangsspannung 5 - 5 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Beige

RAL Nummer 1015

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 60 mm

Tiefe 52 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Einbautiefe 7 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB USB

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Stossfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Steckverbinder/Buchsen Mit 2 USB-Buchsen Typ A

Texte	
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Netzsteckdose mit Steckklemmen, USB Ladesteckdose mit Schraubklemmen
Geeignet für	
kallysto Unterputz	
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja