




WL1063

lumina - Tomada Schuko c/obtur. - preto

Características técnicas

Intensidade de corrente

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
|------------------|------|

Tensão

|                |             |
|----------------|-------------|
| Tensão nominal | 250 V       |
| Tensão nominal | 250 - 250 V |

Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -10 - 35 °C |
|------------------------------|-------------|

Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiais

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Cor        | Preto             |
| Código RAL | 9004              |
| Acabamento | Mate              |
| Material   | Metal<br>Plástico |
| Tratamento | Envernizado       |

Dimensões

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Altura                                           | 71 mm |
| Largura                                          | 71 mm |
| Profundidade                                     | 44 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 35 mm |

Instalação / montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

Conectividade

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso                        |
| Tipo de montagem | Montagem com garras<br>Ligação com parafuso |

Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |

Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

Índice de proteção

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Sim  |
| Resistência ao impactos IK   | IK02 |
| Índice de proteção IP        | IP20 |

Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

Textos

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Impressão | Sem gravação                    |
| Tampa     | Placa de cobertura central      |
| Proteção  | Proteção de contacto aprimorada |

**Adequado para**

Hager lumina

**Sustentabilidade**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Livre de halógeno     | Sim |
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |