




WL1063

## Zásuvka schuko s clonkami, černá mat

### Technické vlastnosti

#### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

#### Podmínky použití

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Provozní teplota | -10 - 35 °C |
|------------------|-------------|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Materiál

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Barva            | Černá              |
| Kód RAL          | 9004               |
| Povrchová úprava | Matná              |
| Materiál         | Kov<br>Umělá hmota |
| Povrch           | Lakované           |

#### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Výška                                              | 71 mm |
| Šířka                                              | 71 mm |
| Hloubka                                            | 44 mm |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 35 mm |

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Konektivita

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Typ připojení | Šroubová svorka                            |
| Druh montáže  | Upevnění příchytkou<br>Šroubovací přípojka |

#### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním světlem                    | Ne     |

#### Příslušenství

|               |    |
|---------------|----|
| Popisové pole | Ne |
|---------------|----|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 0 |
|--------------|---|

#### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano  |
| Mechanická odolnost IK            | IK02 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

#### Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

#### Identifikace

|            |    |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

---

**Texty**

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Kryt    | Centrální krycí deska                     |
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |

---

**Vhodné pro**

lumina

---

---

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |