



WL1063

Розетка з з/к з захистом контактів Lumina, чорна, 16A/230В

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Чорний
Код RAL	9004
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Метал Пластик
Обробка	Покриті лаком

Розміри

Висота	71 mm
Ширина	71 mm
Глибина	44 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка
-----------	---------------------

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип монтажу	Гачкове кріплення Гвинтове з'єднання

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Hi
З відкидною кришкою	Hi
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Hi
З сигнальною лампою	Hi

Аксесуари

Має поле для маркування	Hi
-------------------------	----

Емність

Кількість модулів	0
-------------------	---

Безпека

З посиленним захистом від контакту	Так
Ударостійкість IK	IK02
Клас захисту від проникнення (IP)	IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням	Hi
З функціональним освітленням	Hi

Ідентифікація

З відбитком	Hi
-------------	----

Тексти

Накладка	Центральна кришка
Захист	Покращений захист контактів

Сумісний із

lumina

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так