



LFH6009009016

### Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x90mm verkehrsweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	90 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	4360 - 4360 mm <sup>2</sup>

##### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	18
---	----

##### Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

##### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

##### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

##### Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

##### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

#### Abbildungen | Zeichnungen

