



TXM632C



Rollladen-/Jalousieaktor 12-fach KNX easy, 230V

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
-------	-----------

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja
--------------------------------	----

Elektrischer Strom

Nennstrom	4 A
Max. Schaltstrom	4 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 6 mm ²

Kapazität

Anzahl Module	10
---------------	----

Texte

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----