



ZL3EL26



Komplettfeld, universZ, 1050mm, 6 ZPeHZ, 3-feld, Ausführung NRW,SH,HH,MV,Avacon

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1050 mm
Breite	750 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

Werkstoff

RAL Nummer	9010
------------	------

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	6
Anzahl der Leerplätze	0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	0
Anzahl Felder	3
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	3
Art des Zählerfelds	eHZ
Multimedia Feld Bereich	Ohne

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10 - 10 mm ²
Art der Sammelschieneneinspeiseklemme	Ohne Sammelschieneneinspeiseklemme

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene
--------------	---------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Produktdatenblatt

ZL3EL26

Abbildungen | Zeichnungen

