



KCF663S

Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 2-reihig

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 4

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja