



KCF663S

Verticale kamrail 63 A 3p+N 2-rijen links/rechts 125 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Uitvoering

Aantal polen 4

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp 4000 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja