




KCF663S

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V
--	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez plného vodiče	10 mm ²
----------------------	--------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----