



LNH40455M4T

**NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 455A Mittenmelder Lasche spannungsführend**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Auslösecharakteristik gTr

**Sicherung**

Sicherungsgröße NH4a

Sicherungscharakteristik gTr

**Spannung**

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 - 400 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 400 - 400 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 455 A

**Einsatzbedingungen**

Isoliert Nein

**Elektrische Hauptattribute**

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 100 kA

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 31,50 W

**Abmessungen**

Höhe 200 mm

Breite 74 mm

Tiefe 119 mm

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja