



LNH40455M4T

NH-Sicherungseinsatz NH4a c gTr 400V 455A Mittenmelder Lasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik gTr

Sicherung

Sicherungsgrösse NH4a

Sicherungscharakteristik gTr

Spannung

Versorgungsspannungsart AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue 400 - 400 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz 400 - 400 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 455 A

Einsatzbedingungen

Isoliert Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1 100 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 31.50 W

Abmessungen

Höhe 200 mm

Breite 74 mm

Tiefe 119 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja