



LNH40455M4T

Mespatroon NH4A 455 A 315 kVA gTR middenmelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek	gTr
-------------------------	-----

Zekering

Zekeringsgrootte	NH4a
------------------	------

Kenmerken zekering	gTr
--------------------	-----

Spanning

Type voeding	AC
--------------	----

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
----------------------	-------------

Nominale spanning bij AC 50 Hz	400 - 400 V
--------------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	455 A
-----------------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd	Nee
------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	100 kA
---	--------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	31,50 W
----------------------------------	---------

Afmetingen

Hoogte	200 mm
--------	--------

Breedte	74 mm
---------	-------

Diepte	119 mm
--------	--------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----