




BRS1001708VERZ

**BRS, T-stuk staal voor goot 100x170 mm, verzinkt**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|          |        |
|----------|--------|
| Hoogte   | 100 mm |
| Breedte  | 170 mm |
| Meting a | 330 mm |

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Configuratie**

|             |     |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

**Installatie, montage**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

**Materiaal**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Materiaal               | Staal    |
| Oppervlakte behandeling | Verzinkt |
| Kleur                   | Zink     |

**Samenstelling**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met beschermfolie | Ja |
|-------------------|----|

**Geschikt voor**

|             |  |
|-------------|--|
| BRS 100x170 |  |
|-------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

