Karta katalogowa
SL20055901D4



SL20055901D4

tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x55, fi60, wiśnia

Właściwości techniczne

Akcesoria

Wstępnie wyposażony w	Puste

Wymiary

Wysokość	126 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	48 mm
Liczba jednostek	1

Sprzęt

Pusta puszka pod gniazdo	Nie

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Wiśnia

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	5 - 60 °C

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

