



SL20055901D3

tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x55, fi60, klon

Właściwości techniczne

Akcesoria

Wstępnie wyposażony w Puste

Wymiary

Wysokość 125 mm

Szerokość 20 mm

Głębokość 48 mm

Długość 105 mm

Liczba jednostek 1

Sprzęt

Pusta puszka pod gniazdo Nie

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Klon

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP40

Odporność na uderzenie IK IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy 5 - 60 °C

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia Poziomy

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda Standard 60 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

