



KCF663L

Szyna grzebieniowa kołkowa pionowa 4P 16mm² do RCCB 2-rzędowa lewa 125mm

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 63 A

Architektura

Liczba biegunów 4

Wymiary

Długość 146 mm

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U_{imp} 4000 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 10 mm²

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak