



SL20055901D2

tehalit.SL Pusty nośnik urządzeń 20x55, fi60, buk

Właściwości techniczne

Akcesoria

Wstępnie wyposażony w	Puste
-----------------------	-------

Wymiary

Wysokość	125 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	48 mm
Długość	105 mm
Liczba jednostek	1

Sprzęt

Pusta puszka pod gniazdo	Nie
--------------------------	-----

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Buk

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	5 - 60 °C
-------------------------	-----------

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Poziomy
----------------------------	---------

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm
-----------------------------	----------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

