



15771909

Wippe anschraubbar mit roter Linse und Aufdruck 0 S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	54,90 mm
Breite	55,70 mm
Tiefe	22 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass	Ja
------------------------------	----

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck "0"
Montageart	Für Schraubbefestigung
Beleuchtung	Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Abdeckung	Mit Abdeckstopfen für Anschraubung
Wippschalter/-taster	Für mehrpolige Wippschalter

Geeignet für

S.x/B.x
