



WXP2502

Okvir, 1-struki, gallery, latté

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	1
Broj modula	2

Materijali

Boja	Latté
RAL kod	1019
Obrada površine	Mat
Materijal	Drvo

Dimenzije

Visina	88 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm
Broj jedinica horizontalno	1
Broj jedinica vertikalno	1

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----