



ZAL132V

Kabelverteilerschrank Gr.2/1355, asym. Türen, mit MP, 1355x1110x315mm (HxBxT)

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1355 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm
Materialdicke Seitenwand	3,5 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

Installation, Montage

Montage auf	Eingrabsockel
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

Ausstattung

Anzahl Reihen	8
---------------	---

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Spannung

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Technical drawing of a Schrankauflage (cabinet support) showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top width: 1110, 1050, 1000
- Right side height: 75.5
- Internal height: 1250, 1355
- Bottom width: 274, 757
- Bottom height: 250
- Total height: 900

Side View Dimensions:

- Top width: 315
- Internal width: 233
- Internal height: 28
- Bottom height: 300

Labels:

- Schrankauflage
- max. Einbauliefe im Schlossbereich

* mögl. Einbaulage 339,300