



ZAL132V

**Kabelverteilerschrank Gr.2/1355, asym. Türen, mit MP, 1355x1110x315mm (HxBxT)**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1355 mm
Breite	1110 mm
Tiefe	315 mm
Materialdicke Seitenwand	3,5 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0

**Installation, Montage**

Montage auf	Eingrabsockel
Geeignet für Aussenbereich	Ja

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Unbehandelt
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	8
---------------	---

**Werkstoff**

Glanzgrad	Matt
-----------	------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	2
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Spannung**

Nennspannung	230 - 400 V
--------------	-------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

