



HW2W325FS

**Offener Lasttrennschalter 2500A 3P HW2 Festeinbau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 2500 A

**Architektur**

Polanzahl 3

Gerätebauform Festeinbau

**Spannung**

Isolationsspannung  $U_i$  1000 V

Stoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$  12000 V

**Elektrischer Strom**

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen  $I_{cw}$   $t=1$  S bei 220 - 240 V AC IEC 60947-3 66 kA

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen  $I_{cw}$   $t=1$  S bei 380 - 415 V AC IEC 60947-3 66 kA

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 70 °C

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja