



47397015

Steckdose SCHUKO mit Beschriftungsfeld K.1/K.5 rot, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Rot

RAL Nummer 3003

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beschriftung	Mit Beschriftungsfeld

Geeignet für

K.x

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja