



WH11180200B

**basico ENC: S0/2p/rotatif//0-1-0-1/ + pl.d.fixat. + disque frontal Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Profondeur de montage	25 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles
---------------------	-------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----