



WH55549300C



**kallysto.line encastré complet: 2x HMS + AM04 R/TV pr.d.piquage 2GHz 4dB Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Atténuation**

Atténuation de raccordement à 860 MHz	4 dB
---------------------------------------	------

**Raccordement**

Type de connexion / prise	Prise directe
---------------------------	---------------

**Fréquence**

Bande passante	5 - 2000 MHz
----------------	--------------

Technologie large bande	5 - 2000 MHz
-------------------------	--------------

**Equipement**

Nombre de sorties	2
-------------------	---

**Matière**

Matière	Duroplast
---------	-----------

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Code RAL	9016
----------	------

**Dimensions**

Profondeur	39 mm
------------	-------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm
--------------------------------------	-------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----