




41357009

Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz K.1 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
Einbautiefe	32 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

Berker K.x

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja