



WXD060T

Enjoliveur variateur rotatif Gallery titane

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1
-------------------	---

Matières

Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition de la surface	Satiné
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	13 mm

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	No
---------------------------------------	----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Textes

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Identification

r Disposition d'assemblage	Obturbateur
----------------------------	-------------

Adapté à

Hager ga	
----------	--